

**Garant****System do wytaczania precyzyjnego  $\varnothing$  9,75 – 88,1 mm, złącze: SK40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237586 SK40
GTIN	4045197608413
Klasa artykułu	29W

**Opis****Wykonanie:**

z głowicą wytaczadła nr 237591, wytaczakami i wyposażeniem w walizce. **Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.** Ustawianie  $\varnothing$  z bardzo małym luzem przy zmianie kierunku pomiaru. **dla  $\varnothing$  9,75 – 88,1 mm**

**Zastosowanie:**

Do wytaczaków z  $\varnothing$  chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO **typu CC..0602...**

**w dostawie::**

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237591 SK40

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630  $\varnothing$  9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632  $\varnothing$  14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634  $\varnothing$  19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636  $\varnothing$  24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237640  $\varnothing$  29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642  $\varnothing$  47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06

1 płytkę skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

**Część zamienna:**

śruba do płytek skrawających nr 219830.

**Zalecenie:**

preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

**Opis techniczny**

złącze	SK40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

**Akcesoria**

Wytaczaki	237632
Regulowany wytaczak	237640
Wytaczaki	237634
Wytaczaki	237636
Regulowany wytaczak	237642
Głowica wytaczadłaØ 9,75 – 88,1 mm złącze SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Gatunek CU7010	260052 CU7010
Wytaczaki	237630
Zestaw bez uchwytuØ 9,75 – 88,1 mm	237599