



## Okrawacze wewnętrzne i zewnętrzne do stali stopowej, Typ: 10-54E



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	814921 10-54E
GTIN	4039976085830
Klasa artykułu	86A

### Opis

#### Wykonanie:

Obudowa z eloksalowanego aluminium, stożek okrawacza z hartowanej stali specjalnej. Z 6-kątem zewnętrznym po obu stronach – umożliwia maszynowe usuwanie zadziorów (do 300 obr./min).

#### Zastosowanie:

Profesjonalne okrawanie wewnętrzne i zewnętrzne rur ze stali stopowej, węglowej, miedzi, tworzyw sztucznych i aluminium. **Optymalne do rur ze stali nierdzewnej.**

### Opis techniczny

możliwość maszynowego okrawania	tak
do rur o $\varnothing$	10 - 54 mm
materiał obudowy	Aluminium eloksalowane
Rodzaj produktu	Okrawacze

