

Garant

Płytki skrawające DNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 150612



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2924 150612
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
tolerancja	M
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
Zawartość	250764 HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2924 150612