

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/10mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	15,5 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
wielk. płytki	10 mm
Wielkość chwytu	16 mm
kod ISO uchwytu	SRGCR/L 1616H10
pasująca wymienna płytki skrawająca	RC.X 1003
płytki podporowa	269005 11
śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
długość całkowita L	100 mm
Seria	QuickTurn
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
płytki podporowa Typ 11	269005 11
śruby mocujące Typ 2	269028 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500