

**Płytki skrawające VBMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HBT130, wielk.: 110304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2691 110304
GTIN	4067263097051
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
powłoka	TiCN
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
Materiał ostrza	HM
Zawartość	261252 HBT130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2691 110304