



Tarcze ścierne do przecinania „2 w 1”, Ø tarczy: 115mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563505 115
GTIN	4067263118589
Klasa artykułu	52M

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna ściernica do przecinania stali i stali INOX.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania v_c wynoszącą 80 m/s.

Specyfikacja:

A60R-BF.

wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.

Opis techniczny

Specyfikacja	A60R-BF
Opis kształtu	proste
Ø otworu	22,23 mm
grubość tarczy	1 mm

Karta danych

maksymalna prędkość obrotowa	13300 min ⁻¹
Ø tarczy	115 mm
Materiały ściernie	Ścierniwo korundowe (A)
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		