

Garant

Płytki skrawające SCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7010-2, wielk.: 09T304



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2833 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
Zawartość	260762 HB7010-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 440 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2833 09T304