

metabo**frezarka do krawędzi ręczna, typ: KFMV17-15F****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078126 KFMV17-15F
GTIN	4061792261815
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Frezarka do krawędzi metalowych do maks. wysokości szlifowania 15 mm do przygotowania spoiny spawalniczej.

- **Beznarzędziowa regulacja głębokości frezowania w krokach co 0,1 mm. (Od 0 do 15 mm)**
- **Precyzyjna regulacja kąta szlifowania.**
- **Praca kontrolowana przez płyty prowadzące o dużej powierzchni.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch i zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.**

Sterownik One-touch. Opatentowana, beznarzędziowa regulacja głębokości frezowania w krokach co 0,1 mm. Punkty zatraskowe skracają czas ustawiania, zapobiegając niepożądanemu przestawianiu głębokości frezowania podczas pracy. Precyzyjna regulacja kąta szlifowania bezpośrednio za pomocą płytek prowadzących. Uniwersalna głowica frezarska z trzema płytkami z węglików spiekanych do wszystkich kątów szlifowania w zakresie od 0 do 90°. Praca kontrolowana przez płyty prowadzące o dużej powierzchni. Rolka oporowa do prowadzenia po rurach ułatwia przygotowanie spoiny spawalniczej. Uchwyt kabłąkowy regulowany bez użycia narzędzi zapewnia bezpieczne i równomierne prowadzenie. Silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed kurzem zapewnia długą żywotność. Pełnofalowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętelem: do pracy z prędkością obrotową dostosowaną do materiału, która pozostaje niemal stała pod obciążeniem. Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, łagodny rozruch, blokada ponownego rozruchu. Ochrona użytkownika dzięki bocznym płytkom do usuwania wiórów. Z metaBOX, inteligentnym rozwiązaniem do transportu i przechowywania, zdjęcie przykładowe.

Do wykonywania faz i promieni na materiałach płaskich, blachach i pojemnikach, krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych, profili konturów oraz do zaokrąglania otworów.

w dostawie::

3 uniwersalne płytki z węglików spiekanych, rolka oporowa, 2 wkrętaki, klucz płaski SW 10, uchwyt kabłąkowy, metaBox. 3 uniwersalne płytki skrawające z węglików spiekanych, rolka oporowa, uchwyt kabłąkowy oraz metaBOX 185 L.

wskazówka:

Niezbędne akcesoria zob. nr 078132 i nr 078134.

Opis techniczny

Prędkość obrotowa na biegu jałowym	6200 - 12000 min ⁻¹
Maks. wysokość sfazowania 45°	15
kąt sfazowania	0 - 90 stopni
Stopniowanie regulacji głębokości frezowania	0,1 mm
napięcie znamionowe	230 V
moc znamionowa	1700 W
Maks. szerokość sfazowania 45°	21
masa	6,3 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
moc przekazywana	880 W
długość przewodu	3,9 m
pobór mocy	1700 W
Ø płyty roboczej	100 mm
Opakowanie	Metabox
Rodzaj produktu	Frezy

Akcesoria

Akumulatorowa frezarka do krawędziręczna Typ AKFH18-5AS

078123 AKFH18-5AS