

Garant

**Płytki skrawające DCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 070202**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3517 070202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Zawartość	260351 HB7130-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
tolerancja	M
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2

Karta danych

liczba sztuk	50
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytk skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3517 070202