

Mahr

Mały długościomierz Precimar, Typ: SM60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	424920 SM60
GTIN	4059192064624
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Mały długościomierz do szybkich i precyzyjnych pomiarów w produkcji. Stolik o bezstopniowo regulowanej wysokości (\varnothing 60 mm). Ochrona zastosowanego przyrządu pomiarowego dzięki wbudowanemu sprzęgłu. Hartowane powierzchnie pomiarowe. Możliwość użycia ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (dostępny na życzenie).

Zaleta, tekst reklamowy:

Precimar SM 60 to łatwy w obsłudze, mały długościomierz, umożliwiający szybkie i precyzyjne pomiary zewnętrzne obrabianych detali.

- **Prosta budowa**
- **Solidna konstrukcja umożliwia stosowanie w warunkach zbliżonych do produkcyjnych**
- **Szybkie dopasowanie do nowych obrabianych detali**
- **Swoboda wyboru przyrządu pomiarowego (np. cyfrowe czujniki zegarowe, czujniki pomiarowe itd.)**
- **Powierzchnie pomiarowe o hartowanych powierzchniach styku**
- **Ochrona stosowanego przyrządu pomiarowego dzięki wbudowanemu sprzęgłu**
- **Możliwość stosowania różnych wkładek pomiarowych**
- **Obsługa przez osoby prawo- i leworęczne**
- **Przesuwana tulejka pomiarowa**

w dostawie::

Bez precyzyjnych czujników wskaźnikowych oraz czujników zegarowych.

Wyp. dodatkowe:

Karta danych

Czujniki zegarowe nr 434314 wielk. 25; 434318 wielk. 25; 434320 wielk. 25; 434324 wielk. 25; 434656 wielk. 25; 434655 wielk. 25; Długościomierz kompaktowy 434707 wielk. 1200; Czujnik indukcyjny 434760 wielk. 2004M

Opis techniczny

Ø powierzchni pomiarowych	6 mm
płaskorównoległość powierzchni pomiarowych	1 µm
masa	9 kg
zakres pomiaru	25 mm
nacisk pomiarowy	1 N
Technika pomiarowa	analogowy
Rodzaj produktu	Szczękowe sprawdziany czujnikowe