



Mały długościomierz Precimar, Typ: SM60-V



Dane zamówienia

Numer katalogowy	424920 SM60-V
GTIN	2050002079496
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Mały długościomierz do szybkich i precyzyjnych pomiarów w produkcji. Stolik o bezstopniowo regulowanej wysokości (Ø 60 mm). Ochrona zastosowanego przyrządu pomiarowego dzięki wbudowanemu sprzętłu. Hartowane powierzchnie pomiarowe. Możliwość użycia ze wszystkimi wskaźnikami z trzpieniem mocującym 8 mm (dostępny na życzenie). Wymienne wkładki pomiarowe.

Zaleta, tekst reklamowy:

Precimar SM 60 to łatwy w obsłudze, mały długościomierz, umożliwiający szybkie i precyzyjne pomiary zewnętrzne obrabianych detali.

- **Prosta budowa**
- **Solidna konstrukcja umożliwia stosowanie w warunkach zbliżonych do produkcyjnych**
- **Szybkie dopasowanie do nowych obrabianych detali**
- **Swoboda wyboru przyrządu pomiarowego (np. cyfrowe czujniki zegarowe, czujniki pomiarowe itd.)**
- **Powierzchnie pomiarowe o hartowanych powierzchniach styku**
- **Ochrona stosowanego przyrządu pomiarowego dzięki wbudowanemu sprzętłu**
- **Możliwość stosowania różnych wkładek pomiarowych**
- **Obsługa przez osoby prawo- i leworęczne**
- **Przesuwana tulejka pomiarowa**

w dostawie::

Bez precyzyjnych czujników wskaźnikowych oraz czujników zegarowych. Z płaskimi wkładkami pomiarowymi z węglików spiekanych Ø 3,5 mm.

Wyp. dodatkowe:

Czujniki zegarowe nr 434314 wielk. 25; 434318 wielk. 25; 434320 wielk. 25; 434324 wielk. 25; 434656 wielk. 25; 434655 wielk. 25; Długościomierz kompaktowy 434707 wielk. 1200; Czujnik indukcyjny 434760 wielk. 2004M Inne części pomiarowe na zapytanie.

Opis techniczny

płaskorównoległość powierzchni pomiarowych	1 μm
nacisk pomiarowy	5 N
\varnothing powierzchni pomiarowych	6 mm
zakres pomiaru	25 mm
masa	9 kg
Technika pomiarowa	analogowy
Rodzaj produktu	Szczękowe sprawdziany czujnikowe