

Garant

**Płytki skrawające DCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 070202**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3518 070202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	260351 HB7140-2
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 230 mm/min
liczba sztuk	50
promień naroża	0,2 mm
tolerancja	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
powłoka	powlekane

Karta danych

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \min.}$	0,15 mm
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3518 070202