

**Płytki skrawające VCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HBT130, wielk.: 160404****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2693 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
powłoka	TiCN
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Zawartość	261388 HBT130

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2693 160404