

**Garant**

**Płytki skrawające SCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7020-2, wielk.: 09T304**



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG2834 09T304 |
| GTIN             | 4067263095576 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

### Opis techniczny

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne        | 110 - 350 mm/min   |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne            |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$            | 0,25 mm            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 4                  |
| posuw $f$                                           | 0,08 - 0,3 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | SCMT 09T304        |
| promień naroża                                      | 0,4 mm             |
| Materiał ostrza                                     | HM                 |
| Zastosowanie główne                                 | P                  |
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,3 - 2 mm         |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$           | 3,25 mm            |
| Zawartość                                           | 260762 HB7020-2    |
| liczba sztuk                                        | 30                 |

## Karta danych

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Gatunek           | HB7020-2                               |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągly         |
| Łamacz wiórów     | SM                                     |
| Rodzaj produktu   | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2834 09T304