

Garant

Płytki skrawające TCMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7010-2, wielk.: 16T304



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2839 16T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	3
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Zawartość	260956 HB7010-2
posuw f	0,07 - 0,25 mm/obr,
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2839 16T304