

Garant

**Płytki skrawające TCGT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HU7310,
Rozmiar: 16T304**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3826 16T304
GTIN	4067263098362
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCGT 16T304
Zastosowanie główne	N
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	3
Zawartość	260986 HU7310
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba sztuk	50
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
powłoka	bez powłoki
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Karta danych

promień naroża	0,4 mm
tolerancja	G
Gatunek	HU7310
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3826 16T304