

Garant

Płytki skrawające RCMX do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7130-2, wielk.: 1003



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3526 1003
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,5 mm
powłoka	powlekane
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
tolerancja	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DIN 1003
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Zawartość	260640 HB7130-2

Karta danych

liczba sztuk	30
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3526 1003