

Garant

**Płytko skrawająca SCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7130-2,
Rozmiar: 09T304**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3535 09T304
GTIN	4067263096610
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zawartość	260762 HB7130-2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
tolerancja	M
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3535 09T304