

Garant**Wiertła wielostopniowe, z HSS, TiAlN, Ø ostrzy: 6-30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118324 6-30
GTIN	4067263124641
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwyt z 3 dodat. powierzchniami. Wiertła stopniowe z linią śrubową dla optymalnego odprowadzania wiórów i z wytrzymałą powłoką zapewniającą wysoką odporność na zużycie.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).

Opis techniczny

długość całkowita	100 mm
wysokość stopni	4 mm
Ø ostrzy D _c	6 - 30 mm
stopnie wiertła rosnąco o	2 mm
Ø chwytu	10 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
chwyt	Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
pierścień barwny	bez

Rodzaj produktu

Wiertło stopniowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		