

Garant

**Płytki skrawające TNMG do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7120-1,
Rozmiar: 160404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2955 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	6
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
promień naroża	0,4 mm
Zawartość	251432 HB7120-1
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
liczba sztuk	50

Karta danych

Materiał ostrza	HM
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2955 160404