

Garant**Wiertła wielostopniowe, z HSS, TiAlN, Ø ostrzy: PGmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	118324 PG
GTIN	4067263124672
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwył z 3 dodat. powierzchniami. Wiertła stopniowe z linią śrubową dla optymalnego odprowadzania wiórów i z wytrzymałą powłoką zapewniającą wysoką odporność na zużycie. Uniwersalne wiertła stopniowe (otwór przelotowy i nieprzelotowy) **do gwintów do rurek pancernych** (zgodnie z DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).

Opis techniczny

Ø chwytu	12 mm
wysokość stopni	4 mm
długość całkowita	93 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	HSS
norma	Norma zakładowa
chwył	Chwył z trzema powierzchniami zaciskowymi
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertło stopniowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		