

Garant

**Płytki skrawające VNMG do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7130-2,
Rozmiar: 160404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2965 160404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	30
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2.5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,05 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
Zawartość	251732 HB7130-2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2965 160404