

Garant

**Płytki skrawające TCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7120-1,
Rozmiar: 110202**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3549 110202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zawartość	260980 HB7120-1
Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 mm/min
tolerancja	M
promień naroża	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	3
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
liczba sztuk	50

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3549 110202