

Garant

**Płytki skrawające TCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7140-2,
Rozmiar: 110202**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3551 110202
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
Materiał ostrza	HM
tolerancja	M
powłoka	powlekane
liczba sztuk	50
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
liczba wymian/ostrzy	3
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 mm/min
Zawartość	260980 HB7140-2

Karta danych

Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HB7140-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3551 110202