

Garant

Płytki skrawające VBMT do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HB7120-1, wielk.: 110302



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3552 110302
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110302
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
promień naroża	0,2 mm
Zawartość	261142 HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 mm/min
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
liczba sztuk	30

Karta danych

Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3552 110302