

**Opakowanie ekonomiczne, płytki obrotowe do przecinania / wcinania i płytki skrawające, pełny promień, 30 sztuk, HBG25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2728 3
GTIN	4067263096757
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	278036 3
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,04 mm
Obszar zastosowania	Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Szerokość skrawania W	3 mm
liczba sztuk	30
posuw f	0,07 - 0,2 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
Gatunek	HBG25
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P

Karta danych

Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	80 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	140 m/min	K
uniw.	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2728 3