

Garant**Toczenie poprzeczne eco, lewe, Szerokość trzonu / skrawania W: 25/2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273861 25/2
GTIN	4045197582010
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr 31 7900-31 9886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø maks.: 60 mm

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 14 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 26,5 mm

długość główki L_1 : 33,5 mm

szerokość chwytu: 25 mm

długość całkowita L: 105 mm

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	14 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	26,5 mm
długość główki L_1	33,5 mm

Szerokość skrawania W	2 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
szerokość chwytu	25 mm
długość całkowita L	105 mm
Ø maks.	60 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279904
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6