

Garant

Opakowanie ekonomiczne, RDMW 12T3 MOTN, HB7520, 50 szt.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2149 UNI
GTIN	4069515046701
Klasa artykułu	GGN

Opis

Pasuje do:

Głowice frezarskie do kopiowania i do płaszczyzn GARANT, nr. 212145–212160.

Zawartość:

50 x 212285 UNI

wskazówka:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D / a_{pmaks.} = 2,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	RDMW 12T3 MOTN
typ	UNI
Materiał ostrza	HM
Zawartość	50 szt.
Gatunek	HB7520
liczba wymian/ostrzy	1
Rodzaj produktu	płytki skrawające do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	275 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	125 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	210 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	240 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2149 UNI