



Opakowanie ekonomiczne czujniki zegarowe odporne na wstrząsy, 1×100 mm, zakres pomiarowy 10 mm, Ø obudowy 58 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	404303 3
GTIN	
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Rozmiary wg DIN EN ISO 463. **Zabezpieczone przed uderzeniami** precyzyjne czujniki zegarowe. Trzpień chwytowy o Ø 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia. Pierścień zewnętrzny z 2 nastawnymi znacznikami tolerancji. Centralna wskazówka do odczytu 1/100 mm, mała wskazówka do odczytu 1 mm.

Odporność na wstrząsy dzięki zabezpieczeniu przekładni zębatkowej. Chromowana obudowa ochronna ze zintegrowaną ścianką tylną.

w dostawie::

3 × czujnik zegarowy nr 432120 10/58.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Opis techniczny

Norma	DIN 878
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy)	15 µm
wartość działki skali	0,01 mm
Ø korpusu	58 mm
Kalibracja	C1

Karta danych

nacisk pomiarowy	0,7 - 1,5 N
zakres pomiarowy	10 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki	1 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Czujniki zegarowe
USP1	Czujniki zegarowe zabezpieczone przed uderzeniami, 1/100 mm, zakres pomiarowy 10 mm, Ø obudowy 58 mm

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 404303 3