

**Garant****VB.T 160404, Gatunek: HU7310**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Klasa artykułu	21G

### Opis

VB.T 160404 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$ .	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$ .	2,5 mm

Zastosowanie główne	N
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia