

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261309 16/11  |
| GTIN             | 4045197655929 |
| Klasa artykułu   | 21T           |

**Opis**

Noże 16/11 mm kod ISO uchwytu: SVHCR/L 1616H11  
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 20 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 13 mm  
długość całkowita L: 100 mm  
śruby mocujące: 269028 22

**Opis techniczny**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Miejsce połączenia / podziału         | 16×16 mm         |
| Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> | 20 mm            |
| Wielkość chwytu                       | 16 mm            |
| wielk. płytki                         | 11 mm            |
| pasująca wymienna płytka skrawająca   | VC.. 1103..      |
| śruby mocujące                        | 269028 22        |
| kod ISO uchwytu                       | SVHCR/L 1616H11  |
| długość główki L <sub>1</sub>         | 13 mm            |
| długość całkowita L                   | 100 mm           |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | lewe i neutralne |
| rodzaj zastosowania                   | lewe             |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| norma                   | DIN ISO 5610                 |
| chłodzenie wewnętrzne   | nie                          |
| Kąt ustawienia $\kappa$ | 107,5 stopni                 |
| rodzaj chwytu           | Głowice skrawające           |
| zastosowanie            | Toczenie poprzeczne          |
| zastosowanie            | Toczenie wzdłużne zewnętrzne |
| Rodzaj produktu         | Noże                         |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.   | 269440     |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8                                  | 674248 TX8 |
| śruby mocujące Typ 22  | 269028 22  |