

Garant**VB.T 160408, Gatunek: HU7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261234 HU7310
GTIN	4045197696274
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 160408 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	N
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,5 mm

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	AM
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia