

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261312 20/11
GTIN	4045197653826
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 20/11 mm kod ISO uchwytu: SVJCR/L 2020K11  
pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 25 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 24 mm  
długość całkowita L: 125 mm  
śruby mocujące: 269028 22

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 22
Wielkość chwytu	20 mm
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
długość główki L <sub>1</sub>	24 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SVJCR/L 2020K11
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	25 mm
długość całkowita L	125 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22