

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/11 mm kod ISO uchwytu: SVJCR/L 2525M11
pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
długość główki L₁: 26 mm
długość całkowita L: 150 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	SVJCR/L 2525M11
śruby mocujące	269028 22
wielk. płytki	11 mm
Wielkość chwytu	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
długość główki L ₁	26 mm
długość całkowita L	150 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22