

Garant
Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 12/11 mm kod ISO uchwytu: SVHCR/L 1212F11
 pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..
 Szerokość funkcjonalna L₄: 16 mm
 długość główki L₁: 13 mm
 długość całkowita L: 80 mm
 śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

Wielkość chwytu	12 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
kod ISO uchwytu	SVHCR/L 1212F11
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
długość główki L ₁	13 mm
Miejsce połączenia / podziału	12×12 mm
długość całkowita L	80 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22