

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261317 16/11
GTIN	4045197653901
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 16/11 mm kod ISO uchwytu: SVVCN 1616H11
pasująca wymienna płytki skrawająca: VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L₄ uchwytów neutralnych: 8 mm
Długość wysięgu L₁ uchwytów neutralnych: 25 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 100 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	8 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SVVCN 1616H11
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	25 mm
Wielkość chwytu	16 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	100 mm
Miejsce połączenia / podziału	16×16 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	neutralne

norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 22	269028 22