


**Garant****Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 3,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270762 3,5
GTIN	4045197410238
Klasa artykułu	21J

**Opis****Wykonanie:**

**Płytki z zarysem pełnym 60°** do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

**Opis techniczny**

Materiał ostrza	HM
skok gwintu	3,5 mm
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
rodzaj zastosowania	prawe
Profil płytki skrawającej	Profil pełny
Gatunek	HB7010
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF

Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	4,76 mm
Wielkość płytki L	22 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia gwintów

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

