

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261458 HB7020
GTIN	4045197699831
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia