

Garant**VC.T 160408, Gatunek: HU7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261459 HU7310
GTIN	4045197672025
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
Zastosowanie główne	N
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM

powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia