

Garant**VCGT 110301, Gatunek: HU7310****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261452 HU7310
GTIN	4045197671523
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
promień naroża	0,1 mm
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCGT 110301
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia