


Płytki z półzarysem 30°, zewnętrzne, prawe, HB7010, skok gwintu: 2mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270850 2
GTIN	4045197368218
Klasa artykułu	21J

Opis**Wykonanie:**

- maksymalna stabilność krawędzi skrawającej dzięki grubej i ujemnej płytce skrawającej
- szeroki zakres zastosowania dzięki zoptymalizowanej, uniwersalnej geometrii łamaczy wiórów
- wysoka powtarzalność dzięki precyzji spieku i zaszlifowania.

Płytki z półzarysem - nacinają cały profil i okrawają wierzchołki

- **Kompatibel zu anderen Herstellern folgender Plattengößen:**

rozm. 16 (L), 3 ostrza: 3/8 cala (IC).

płytką z półzarysem do gwintów zewnętrznych wg DIN 103, klasa tolerancji 7e.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
skok gwintu	2 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	zewn.
Profil płytki skrawającej	Półprofil
Gatunek	HB7010

Klasa tolerancji	DIN 103 7e
Rodzaj gwintu	TR
Rodzaj gwintu	TR-LH
Kąt boku zarysu gwintu	30 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

