

Garant**Noże eco, prawe, Chwyt / wielkość płytki L: 25/22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271991 25/22
GTIN	4045197654588
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Chłodzenie dyszami precyzyjnymi zapewnia skuteczne obniżenie obciążenia termicznego, gdyż strumień chłodziwa skierowany jest optymalnie między wióry a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i wyższą niezawodność procesu technologicznego.

w dostawie::

Ze standardową płytką podporową 1,5°.

wskazówka:

Chłodziwo przekazywane tylko w połączeniu z uchwytami systemu GARANT eco nr 317900-319886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość funkcjonalna L₄: 25 mm

długość główki L₁: 36 mm

długość całkowita L: 107,5 mm

śruba mocująca do płytki do gwintów: 279810 3

Płyta podkładowa 1,5°: 272606 1,5

śruba mocująca do płytki podporowej: 279824 2

Opis techniczny

śruba mocująca do płytki do gwintów	279810 3
pasuje do płytek o wielkości	22 mm
Płyta podkładowa 1,5°	272606 1,5

Wielkość chwytu	25 mm
śruba mocująca do płytki podporowej	279824 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	36 mm
długość całkowita L	107,5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej	272550
Śruby mocujące	272510
Płytki podporowa do oprawki kąt pochylenia 1,5 stopień	272606 1,5
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
Śruby mocujące Typ 3	279810 3
śruba do płytki podporowej Typ 2	279824 2