

Garant

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt ADB, SK 50 A = 200, \emptyset trzpienia d1: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	301010 22
GTIN	4045197285553
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza - szlifowane. Z otworem na Balluffchip.

GARANT –Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)

Zastosowanie:

- z wpustem do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841;
- z pierścieniem zabierakowym do frezów z rowkiem poprzecznym

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

\emptyset zewn. D: 40 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 19 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 31 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	22

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	31 mm
Ø trzpienia d ₁	22 mm
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	19 mm
Ø zewn. D	40 mm
adapter	SK 50 A = 200
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

Aksesoria

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm	309840 22
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 50 mm	309860 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
	308700 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308830 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308640 50

Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 22 mm

309860 22

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308765 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50

Klucze specjalne do Ø trzpienia 50 mm

309840 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308760 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308660 50

Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 22 mm

309870 22

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50

