

Garant

Oprawki do głowic frezarskich z kanałami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, SK 50 krótki, \varnothing trzpienia d1: 50 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301090 50
GTIN	4045197285775
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- od \varnothing mocowania 40 z 4 otworami gwintowanymi do mocowania głowic frezarskich wg DIN 2079
- chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie przylegania na kołnierzu szlifowane
- krótki wyсіęg
- większa powierzchnia przylegania na kołnierzu
- z otworem na Balluffchip.
- Z 4 kanałikami doprowadzającymi chłodziwo.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 – 308835, klucz specjalny nr 309840.

wymiar A długości wyсіęgu: 70 mm

\varnothing zewn. D: 120 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 30 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 50

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 50

Opis techniczny

Ø trzpienia d ₁	50 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	50
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	50
wymiar A długości wysięgu	70 mm
Długość trzpienia frezarskiego L ₄	30 mm
Ø zewn. D	120 mm
adapter	SK 50 krótki
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Otwór kanałika chłodzącego	niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
	308640 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308610 50

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308820 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Klucze specjalne do \varnothing trzpienia 50 mm

309840 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308765 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka
niesamohamownego 50 SK

308830 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Śruba dociągająca frez do \varnothing trzpienia 50 mm

309860 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308660 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzny, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308600 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka
niesamohamownego 50

308650 50