

**Ciężka wiertarka ręczna, ID producenta: 720547****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075155 720547
GTIN	4014586874463
Klasa artykułu	03F

**Opis****Wykonanie:**

wiertarka o dużej mocy z regulacją prędkości obrotowej dla różnych zastosowań przy wierceniu w metalu.

- **obroty prawe i lewe do wykonywania gwintów do M12**
- **wysokiej jakości metalowy uchwyt szybko mocujący Röhmm SUPRA SK**
- **sprzęgło poślizgowe, zapewniające właściwy moment obrotowy**
- **silnik 1200 W ze stabilnym momentem obrotowym**
- **stały postęp pracy dzięki elektr. regulacji prędkości obrotowej.**

**w dostawie::**

szybko mocujący uchwyt wiertarski 3-16 mm, dodatkowa rękojeść.

**wskazówka:**

Odpowiednie wiertła kręte zob. od nr 114000.

oznaczenie producenta: BOS 16

pobór mocy: 1200 W

robocze prędkości obrotowe (1. stopień): 0 - 520 min<sup>-1</sup>

gniazdo uchwyty wiertarskiego: 1/2"×20 UNF

zakres mocowania uchwyty wiertarskiego: 3 - 16 mm

maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu: 16 mm

**Opis techniczny**

maks. wibracje wg EN

< 2,5 m/s<sup>2</sup>

masa	3,5 kg
maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	50 mm
oznaczenie producenta	BOS 16
zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	3 - 16 mm
ID producenta	720547
pobór mocy	1200 W
gniazdo uchwyty wiertarskiego	1/2"×20 UNF
maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	16 mm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 520 min <sup>-1</sup>