

**CCMW 09T308, KBN35M, Typ: MET****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265642 MET
GTIN	4960664543984
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.

Gatunek: KBN35M

rodzaj krawędzi skrawającej: MET

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 180 m/min

Opis techniczny

rodzaj krawędzi skrawającej	MET
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 180 m/min
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
Gatunek	KBN35M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMW 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN35M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
przerywanie	nadaje się		
suchy	nadaje się		