

**DCMW 070202, KBN25M, Typ: MET****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265658 MET
GTIN	4960664529186
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.

Gatunek: KBN25M

Łamacz wiórów: MET

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 180 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	0,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,05 mm
Łamacz wiórów	MET

posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 180 m/min
Gatunek	KBN25M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMW 070202
liczba wymian/ostrzy	2
Atrybut nazwy produktu	KBN25M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia