

**Garant****Płytki do przecinania prawe, HB7135, szerokość skrawania W: 2,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273160 2,2
GTIN	4045197143273
Klasa artykułu	21J

**Opis****Zastosowanie:**

Do opravek mierzowych nr 273551 – 273558.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	2,2 mm
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/obr,
promień naroża	0,2 mm
przyrządowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7135
liczba wymian/ostrzy	1
Profil płytki skrawającej	prawe
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	110 m/min	M
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		