

Garant
Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 20/12 mm kod ISO uchwytu: SRDCN 2020K12
 pasująca wymienna płytki skrawająca: RC.X 1204
 Szerokość funkcjonalna L₄ uchwytów neutralnych: 16 mm
 Długość wysięgu L₁ uchwytów neutralnych: 20,3 mm
 Długość całkowita L uchwytów neutralnych: 125 mm
 śruby mocujące: 269028 24

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	RC.X 1204
Miejsce połączenia / podziału	20×20 mm
płytki podporowa	269005 10
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
śruby mocujące	269028 24
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwytów neutralnych	16 mm
kod ISO uchwytu	SRDCN 2020K12
wielk. płytki	12 mm
śruba do płytki podporowej	269013 4
Długość wysięgu L ₁ uchwytów neutralnych	20,3 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne

rodzaj zastosowania	neutralne
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	30 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269468
Śruby do płytki podporowej	269202
płytki podporowa	269063
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 24	269028 24
śruba do płytki podporowej Typ 4	269013 4
płytki podporowa Typ 10	269005 10