

**Ciężka wiertarka ręczna, ID producenta: 720549****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075155 720549
GTIN	4014586876443
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

wiertarka o dużej mocy z regulacją prędkości obrotowej dla różnych zastosowań przy wierceniu w metalu.

- **obroty prawe i lewe do wykonywania gwintów do M12**
- **wysokiej jakości metalowy uchwyt szybko mocujący Röhm SUPRA SK**
- **sprzęgło poślizgowe, zapewniające właściwy moment obrotowy**
- **silnik 1200 W ze stabilnym momentem obrotowym**
- **stały postęp pracy dzięki elektr. regulacji prędkości obrotowej.**

Z mechaniczną przekładnią dwubiegową.

w dostawie::

szybko mocujący uchwyt wiertarski 3-16 mm, dodatkowa rękojeść.

wskazówka:

Odpowiednie wiertła kręte zob. od nr 114000.

oznaczenie producenta: BOS 16-2

pobór mocy: 1200 W

robocze prędkości obrotowe (1. stopień): 0 - 520 min⁻¹

robocze prędkości obrotowe (2. stopień): 0 - 1600 min⁻¹

gniazdo uchwytu wiertarskiego: 1/2"×20 UNF

zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 3 - 16 mm

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
zakres mocowania uchwyty wiertarskiego	3 - 16 mm
oznaczenie producenta	BOS 16-2
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	16 mm
ID producenta	720549
gniazdo uchwyty wiertarskiego	1/2"×20 UNF
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu	50 mm
masa	3,7 kg
pobór mocy	1200 W
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	50 mm
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu	10 mm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 - 520 min ⁻¹
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 1600 min ⁻¹